



Dirección General Administrativa Servicios Generales

Listado de materiales para reinstalación y automatización.

- 3 Tubos HG de 10 pies de largo por 1 ½ pulg. de ancho
- 2 Tubo HG de 19 pies de largo y ½ pulg. de ancho.
- 4 Letra 1 ½ pulg.
- 4 letra de ½ pulg.
- 3 Conectores HG de 1 ½ pulg.
- 2 Conectores HG ½ pulg.
- 2 Conectores IMC de 1 ½ pulg.
- 2 Conectores IMC ½ pulg.
- 50 Pies de tubería liquid tight de 1 ½ pulg.
- 50 Pies de tubería liquid tight de ½ pulg.
- 3 Conectores para tubería liquid tight 1 ½ pulg.
- 2 Conectores para tubería liquid tight de ½ pulg.
- 1 Gabinete de transferencia eléctrica automática 208 VAC a 240 VAC, 50- 60Hz con temporizador de encendido de máximo de 20 a 25 minutos.
- 8 Tarugo de plomo de 3/8 pulg. con tornillo y arandela.
- 8 Tarugo de plomo de 5/16 pulg. con tornillo y arandela.
- 2 Rollo de tape 3M
- Transfer con contactares de 100 Amp. Con caja nema 3R.
- 60 Pies de alambre #12



**Dirección General Administrativa
Servicios Generales**

Listado de materiales para mantenimiento

1. Un (1) Filtro de aceite Bosch-OB-3325
2. Un (1) Filtro de aire A-7002
3. Cinco (5) galones de coolant 50/50
4. Un (1) Filtro de combustible 4461490 Fuel Filter ✓
5. Tres (3) galones de aceite SAE 15w 40.

Preparado por:

Cirilo de Román de Paula
Técnico Eléctrico
División De Mantenimiento y Edificaciones

001-0730100-4